


Um lange Freude an dem Produkt zu haben, bedarf es der richtigen Pflege.  
Bitte beachten Sie die folgenden Reinigungshinweise:

Befolgen Sie bitte unbedingt die Gebrauchsanweisungen der Reinigungsmittelhersteller !

- verwenden Sie keine Reiniger die Salzsäure, Chlor, Ameisensäure oder Essigsäure enthalten, da diese zu erheblichen Schäden der Oberflächen führen können.
- Zum Reinigen keine scheuernden Padschwämme, Scheuermittel oder einfache Microfasertücher verwenden.
- Die Glasablage ist bis maximal 8 KG belastbar !
- Die Ablage kann auch im Duschbereich eingebaut werden. Die Teile der Ablage bestehen aus Edelstahl, Glas und Kunststoff und sind rostfrei. Die Glasplatte ist verklebt und kann nicht abgenommen werden.
- Nur weiche Schwammtücher zur Reinigung benutzen. Sie verhindern so Kratzer auf den Oberflächen.
- Reinigungsmittel nie länger als notwendig bzw. vorgegeben einwirken lassen !
- Nach der Reinigung großzügig mit klarem Wasser nachspülen, um verbleibende Reinigungsmittelanhafungen zu entfernen.
- Die gereinigten Teile mit einem weichem Baumwolltuch trocknen.
- Es dürfen nur Original DEUSENFELD Ersatzteile verwendet werden
- Es wird keine Haftung für Material - und Oberflächenschäden übernommen, die durch unsachgemäße Montage, Behandlung oder Pflege entstanden sind !



## MONTAGE- und PFLEGEANLEITUNG

Design Wand-Glasablage mit verdeckter Befestigung

### Z800

## Vielen Dank

für den Erwerb dieser hochwertigen Deusenfeld Wand-Glasablage / Duscablage  
Um lange Freude an diesem Produkt zu haben, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise und  
Montageschritte.

### Montage

- 1** Markieren und bohren Sie die Löcher laut Skizze und setzen Sie die Dübel in die Löcher.
- 2** Befestigen Sie die Halterungen laut Skizze. Prüfen Sie, dass die Halterungen fest an der Wand sitzen.
- 3** Stecken Sie die Ablage auf die Wandhalterungen und fixieren die Ablage mit den auf der Unterseite befindlichen Inbusschrauben. Prüfen Sie, dass die Ablage fest fixiert ist.

### VERWENDUNG / BELASTBARKEIT

Die Glasablage kann auch in der Dusche montiert werden. Alle Teile sind aus Rostfreien Edelstahl und Kunststoff.

Die maximale Belastbarkeit der Ablage beträgt 8kg !  
Diese maximale Belastung sollte nie überschritten werden.

